

EBP 2- 5 - 插拔式桥接件

1733169

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1733169>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

插拔式桥接件，适用于针距为5.0 mm或5.08 mm的连接器



商业数据

订货号	1733169
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	AAHZFC
产品关键代码	AAHZFC
目录页面	页码829 (C-1-2013)
GTIN	4017918026509
单件重量 (含包装)	0.58 g
单件重量 (不含包装)	0.352 g
关税号	8538900000
原产地	PL

EBP 2- 5 - 插拔式桥接件



1733169

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1733169>

技术数据

产品属性

产品线	COMBICON Connectors Special
产品类型	桥接件
产品系列	EBP
位数	2
针距	5 mm
连接量	2
行数	1
电位数目	2
每个电位的焊针	1

电气特性

污染等级	3
------	---

连接数据

最大负载电流	24 A (取决于使用)
--------	--------------

尺寸

针距	5 mm
----	------

材料规格

材料数据 - 联系方法

注意事项	符合WEEE/RoHS, 根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须
接触件材料	CU合金
表面特性	镀锡

材料数据 - 壳体

颜色 (外壳)	灰色 (7042)
绝缘材料	PA
绝缘材料组	I
CTI符合IEC 60112	600
阻燃等级, 符合UL 94	V0
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI	850
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT	775
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度	125 °C

连接器

连接1

绝缘材料	PA
CTI符合IEC 60112	600

EBP 2- 5 - 插拔式桥接件



1733169

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1733169>

认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1733169>



EAC

认证ID: B.01687

EBP 2- 5 - 插拔式桥接件



1733169

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1733169>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27460406
ECLASS-13.0	27460406
ECLASS-12.0	27460406

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

EBP 2- 5 - 插拔式桥接件



1733169

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1733169>

产品环境合规性

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

Phoenix Contact 2023 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn