



| 构造 | | | | |
|-----|------|---------|-------|---------|
| NO. | 项目 | 规格 | | 备注 |
| 1 | 绝缘薄膜 | 印字20624 | 43um | 60V 80C |
| | | 空白膜 | 43um | |
| 2 | 补强板 | 蓝色 | 225um | PET |
| 3 | 导体镀锡 | 厚度 | 0.035 | ±0.005 |
| | | 宽度 | 0.3 | ±0.03 |
| 4 | 导体镀层 | 电镀 | 锡Sn | ≥40u" |
| | | 电镀 | | |

| 尺寸 | | | |
|--------|-------|------|-------|
| 导体芯数量 | N | 8 | |
| 间距 | P | 1 | ±0.05 |
| 总间距 | Pt | 7 | ±0.08 |
| 总宽度 | W | 9 | ±0.08 |
| 边缘宽度 | M | 1 | ±0.08 |
| 总长度 | L | 50 | ±1.5 |
| 插接厚度 | T1 | 0.3 | ±0.05 |
| 线身厚度 | T2 | 0.12 | ±0.03 |
| 线口倾斜度 | A | | ≤0.3 |
| 冲孔倾斜度 | B | | ≤0.5 |
| 线口裸铜长度 | S1/S2 | 3/3 | ±0.05 |
| 补强板长度 | B1/B2 | 4/4 | ±1 |

| 辅助清单 | | | |
|------|----|----|----|
| NO. | 项目 | 规格 | 数量 |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

1. 保质期：镀金为12个月；镀锡为6个月。
 2. 储存环境：温度0℃~38℃；湿度20%~70%RH。

注意事项

- 形体图像仅供关系对照，一切以数据表规格为准。

| | | | |
|-------|--------------------|------------|--|
| 规格型号: | HX FFC-1.0-8P-50mm | | |
| 客户料号: | 客户型号: | | |
| 版本 | 变更内容 | 日期 | |
| A/O | 新制作 | 2023/05/18 | |

深圳市韩下电子有限公司

| | | | | | |
|-----|--------|-----|--------------|-----|-----|
| 名称: | FFC软排线 | 图号: | SH2023051801 | 绘图: | 黄彬 |
| 比例: | FIT | 单位: | 毫米(mm) | 审核: | 张伟 |
| 视觉: | | 页码: | 第一页(共1页) | 核准: | 罗小春 |