



技术参数:

1. 工作温度: $-20 \sim +70^{\circ}\text{C}$;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐压: AC250V (50Hz) /min;
6. 动作力: $260 \pm 50\text{gf}$;
7. 开关行程: $0.25 \pm 0.1\text{mm}$
8. 使用寿命: 5-7万次;
9. 高度尺寸可按用户要求选择;

5	嵌件	1	黄铜 T=0.3mm	
4	底座	1	PPA 黑色	
3	簧片	1	覆银磷铜带	
2	支架	1	铁皮 T=0.4mm	Cu/Ep: CuSn2
1	帽头	1	PPA 黑色	
序号	名称	数量	材料	附注

深圳市富港科技有限公司

轻触开关

设计	W Z Z	日期	21.08.23	标准化		日期	
校对	L P J	日期		审定		日期	
工艺		日期	21.08.23			日期	
审核	L Z W	日期	21.08.23			日期	
标记	处数	更改文件号		签字		日期	
视图	图	重量		比例			
图样标记		重量		比例			
共	页	第	页	TC-6615Z75-10.0-260			

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	