



技术参数:

1. 工作温度:  $-20\sim+70^{\circ}\text{C}$ ;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻:  $\leq 30\text{m}\Omega$ ;
4. 绝缘电阻:  $\geq 100\text{M}\Omega$ ;
5. 耐压: AC250V (50Hz) /min;
6. 动作力:  $260\pm 50\text{gf}$ ;
7. 开关行程:  $0.25\pm 0.1\text{mm}$
8. 使用寿命: 5-7万次;
9. 高度尺寸可按用户要求选择;

5	嵌件	1	黄铜 T=0.3mm	
4	底座	1	PPA 黑色	
3	簧片	1	覆银磷铜带	
2	支架	1	铁皮 T=0.4mm	Cu/Ep: CuSn2
1	帽头	1	PPA 黑色	
序号	名称	数量	材料	附注

深圳市富港科技有限公司

轻触开关

视图		重量比例	TC-6615Z90-12.0-260	
图样标记			共	第
图样标记			页	页
设计	W Z Z	日期	21.09.24	
校对	L P J	日期	21.09.24	
工艺		日期		
审核	L Z W	日期	21.09.24	
标记处数		更改文件号		
设计		标准化		
校对		审定		
工艺		日期		
审核		日期		

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	