

REVISION RECORD				
REV	ECO	DESCRIPTION	DRFT	CHKD
△		原始版本	XIAMEN-Z 08.08.04	

NOTES:

MATERIAL:

- 1.HOUSING MATERIAL :GLASS FILLED POLYESTER(UL94V-0).
- 2.CONTACT MATERIAL :PHOSPHOR BRONZE  $\phi 0.46\text{mm}$  (C5100).
- 3.PLATING :GOLD PLATING OVER NICKEL.
- 4.SHIELD: COPPER ALLOY 0.20mm THICKNESS PLATING NI.

ELECTRICAL:

- 1.VOLTAGE RATING :125 VAC RMS.
- 2.CURRENT RATING :1.5 AMP.
- 3.CONTACT RESISTANCE :50 MILLIOHMS MAX.
- 4.INSULATION RESISTANCE :500 MEGOHMS MIN @ 500V DC.
- 5.DIELECTRIC WITHSTANDING RESISTANCE :1000V AC RMS 50Hz. 1MIN.

MECHANICAL:





- 1.DURRABILITY :750 CYCLES MIN.
- 2.PCB RETENTION PRE-SOLDER :1 LB MIN.

ENVIRONMENTAL:

- 1.STORAGE : $-40^{\circ}\text{C}$  TO  $+85^{\circ}\text{C}$ .
2. OPERATION :  $0^{\circ}\text{C}$  TO  $70^{\circ}\text{C}$ .

MATES WITH MODULAR PLUG CONFORMING TO

FCC PART 68,SUBPART F.



DETACHED LISTS	MM (INCH)		设计 zhangwei	日期 13.03.10	<b>深圳市连欣科技有限公司</b> Shenzhen City Lianxin Technology Co., Ltd	系列	名称	RJ45 1x2并排 10P8C 卧式插板 L=21.3MM	
	— 最公差栏		审核	日期					
	.0	±0.35	±	批准 zhang ke	日期 13.03.10	图号	5903-10P8C-2L-A	A4	A
	.00	±0.25	±	材料:	系列	料号:	XDRJ-5903-0238		
	.000	±0.15	±	角度 ± 0.01°	数量:	不接比例		共 X 页	第 Y 页
第三角视图		表面处理:		比例: 1:1					