


技术参数:

1. 做用温度: $-20\sim+70^{\circ}\text{C}$;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐压: AC250V (50Hz)/min;
6. 动作力: $260\pm 50\text{gf}$;
7. 开关行程: $0.25\pm 0.1\text{mm}$
8. 使用寿命: 5-7万次;
9. 高度尺寸可按用户要求选择;
10. 未注尺寸公差 $\pm 0.15\text{mm}$ 。

| 序号 | 名称 | 数量 | 材料 | 附注 |
|----|----|----|-------------|--------------|
| 5 | 嵌件 | 1 | H62黄铜 T=0.3 | |
| 4 | 底座 | 1 | PPA 黑色 | |
| 3 | 簧片 | 1 | 覆银磷铜 | |
| 2 | 支架 | 1 | 冷轧钢带 T=0.4 | Cu/Bp: CuSn2 |
| 1 | 帽头 | 1 | PPA 黑色 | |

深圳市富港科技有限公司



轻触开关

| 设计 | 校对 | 工艺 | 审核 | 处数 | 日期 | 更改文件号 | 标准化 | 审定 | 签字 | 日期 | 日期 | 图样标记 | 重量 | 比例 | TC-6615-8.5-260 |
|-------|-------|----|-------|----|----------|-------|-----|----|----|----|----|------|----|----|-----------------|
| W Z Z | L P J | | L G B | | 19.09.25 | | | | | | | | | | |

| | |
|------|--|
| 发放部门 | |
| 行政部 | |
| 业务部 | |
| 采购部 | |
| 工程部 | |
| 品保部 | |
| 生产部 | |