



Section: A-A

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC/DC
- Current rating: 2A, AC/DC
- Withstanding Voltage: 500VAC/minute
- Insulation resistance: 1,000MΩ min
- Temperature range: -40°C to +105 °C
- Contact resistance: 20mΩ max

■ WAFER

- Part No: CS-1125
- Poles: 2-16
- Material: Nylon66 UL 94V-0/2
- Contact: Copper Needles (C2700)
- Contact Plating: Tin-Plated
- Q' TY: 1000 pcs/Tape&reel

POLE	PART NO	DIMENSION (mm)	
	Top entry type	A	B
2	CS-1125-02	2.0	6.0
3	CS-1125-03	4.0	8.0
4	CS-1125-04	6.0	10.0
5	CS-1125-05	8.0	12.0
6	CS-1125-06	10.0	14.0
7	CS-1125-07	12.0	16.0
8	CS-1125-08	14.0	18.0
9	CS-1125-09	16.0	20.0
10	CS-1125-10	18.0	22.0
11	CS-1125-11	20.0	24.0
12	CS-1125-12	22.0	26.0
13	CS-1125-13	24.0	28.0
14	CS-1125-14	26.0	30.0
15	CS-1125-15	28.0	32.0
16	CS-1125-16	30.0	34.0

**ROHS 2.0**

本圖紙知識產權及版權由永丰盈有限公司所有, 未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

类别	WAFER	品名	CS-1125-XX	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.30	颜色		比例	1:1	⚠	修改内容	修改日期
制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.20	画法		数量		⚠		
工程图号	CS-1125	审核	姚培柱	X.XXX	±0.10	深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO.,LTD.				⚠		
制定日期	2020-05-28	核准	韦栋释	X.XXXX	±0.05							⚠