



■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 100V AC/DC
- Current rating: 3A, AC/DC
- Withstanding Voltage: 800V AC/minute
- Insulation resistance: 1,000M Ω min
- Temperature range: -40°C to $+105^{\circ}\text{C}$
- Contact resistance: 20m Ω max

■ WAFER

- Part No: CS-1261-XX
- Poles: 2-16
- Material: LCP 本色 UL94V-0
- Q'TY: 500 pcs/Tape&reel
- Finish: Tin-plated

POLE	PART NO	DIMENSION (mm)		POLE	PART NO	DIMENSION (mm)	
		A	B			A	B
2	CS-1261-02	8.0	2.0	10	CS-1261-10	24.0	18.0
3	CS-1261-03	10.0	4.0	11	CS-1261-11	26.0	20.0
4	CS-1261-04	12.0	6.0	12	CS-1261-12	28.0	22.0
5	CS-1261-05	14.0	8.0	13	CS-1261-13	30.0	24.0
6	CS-1261-06	16.0	10.0	14	CS-1261-14	32.0	26.0
7	CS-1261-07	18.0	12.0	15	CS-1261-15	34.0	28.0
8	CS-1261-08	20.0	14.0	16	CS-1261-16	36.0	30.0
9	CS-1261-09	22.0	16.0				

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權由永丰盈有限公司所有, 未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改. 本公司保留法律追究的权利.

类别	WAFER	品名	CS-1261-XX	X.	± 0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	± 0.40	颜色	本色	比例	1:1	▲	修改内容	修改日期
制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	± 0.30	画法		数量		▲		
工程图号	CST-1261	审核	姚培柱	X.XXX	± 0.20	深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.				▲		
制定日期	2020-04-01	核准	周中湖	X.XXXX	± 0.10							▲

CST 深圳市永丰盈电子有限公司
ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.