



Pin	A	B	C
2	1.25	5.75	3.75
3	2.50	7.00	5.00
4	3.75	8.25	6.25
5	5.00	9.50	7.50
6	6.25	10.75	8.75
7	7.50	12.00	10.00
8	8.75	13.25	11.25
9	10.00	14.50	12.50
10	11.25	15.75	13.75
11	12.50	17.00	15.00
12	13.75	18.25	16.25
13	15.00	19.50	17.50
14	16.25	20.75	18.75
15	17.50	22.00	20.00
16	18.75	23.25	21.25

技术参数
 间距: 1.25
 温度范围: -25~+85°C
 额定电压: 125V AC, DC
 额定电流: 1.0A AC, DC
 接触电阻: 20mΩ
 绝缘电阻: 100MΩ
 耐压: 500V AC/minute

线性公差 / General Tolerance		角度公差 / Angle Tolerance		视角 / Projection	
X	±0.2	X°	±5.0°		
XX	±0.1	X.X°	±3.0°		
XX	±0.05	X.XX°	±1.0°		
标记	变更内容	签名	年月日		
绘图	Yang	230509			
审核	Zhou qi	230509			
工艺			批准	Zhou qi	230509

材料 / Material		
①塑座	LCP 本色	
②接触针	磷铜 (镀锡)	
③焊片	磷铜 (镀锡)	
单位 (Units)	版本	比例
mm	2.0	1:1
共 1 张 第 1 张		

Bossie (博锡) 品名 / ProduceName GH1.25 卧贴 2P