



Pin	A	B	C
2	1.25	5.75	3.75
3	2.50	7.00	5.00
4	3.75	8.25	6.25
5	5.00	9.50	7.50
6	6.25	10.75	8.75
7	7.50	12.00	10.00
8	8.75	13.25	11.25
9	10.00	14.50	12.50
10	11.25	15.75	13.75
11	12.50	17.00	15.00
12	13.75	18.25	16.25
13	15.00	19.50	17.50
14	16.25	20.75	18.75
15	17.50	22.00	20.00
16	18.75	23.25	21.25

技术参数
 间距: 1.25
 温度范围: $-25 \sim +85^{\circ}\text{C}$
 额定电压: 125V AC, DC
 额定电流: 1.0A AC, DC
 接触电阻: 20m Ω
 绝缘电阻: 100M Ω
 耐压: 500V AC/minute

线性公差 / General Tolerance		角度公差 / Angle Tolerance		标记		变更内容		签名		年月日	
X	± 0.2	X°	$\pm 5.0^{\circ}$	绘图	Zhou qi	230509					
X.X	± 0.1	X.X°	$\pm 3.0^{\circ}$	审核	Zhou qi	230509					
X.XX	± 0.05	X.XX°	$\pm 1.0^{\circ}$	工艺				批准	Zhou qi	230509	

材料 / Material		
①	塑座	LCP 本色
②	接触针	磷铜 (镀锡)
③	焊片	磷铜 (镀锡)
单位 (Units)	版本	比例
mm	2.0	1:1
共 1 张 第 1 张		

	品名 / ProduceName	GH1.25 卧贴 4P
	型号 / Model	BX-GH1.25-4PWT