



技术参数
 间距: 1.25
 温度范围: -25~+85°C
 额定电压: 125V AC, DC
 额定电流: 1.0A AC, DC
 接触电阻: 20mΩ
 绝缘电阻: 100MΩ
 耐压: 500V AC/minute

线性公差 / General Tolerance X ±0.2 X.X ±0.1 X.XX ±0.05 角度公差 / Angle Tolerance X° ±5.0° X.X° ±3.0° X.XX° ±1.0°	材料 / Material			
	①塑座: LCP 本色 ②接触针: 磷铜 (镀锡) ③焊片: 磷铜 (镀锡)			
	标记	变更内容	签名	年月日
	绘图	Zhou qi 230509		
视角 / Projection	审核	Zhou qi 230509		
	工艺		批准 Zhou qi 230509	

单位 (Units)	版本	比例
mm	2.0	1:1
共 1 张		第 1 张


 品名 / ProduceName
GH1.25 卧贴 6P
 型号 / Model
BX-GH1.25-6PWT