



技术参数
 间距: 1.25
 温度范围: -25~+85°C
 额定电压: 125V AC, DC
 额定电流: 1.0A AC, DC
 接触电阻: 20mΩ
 绝缘电阻: 100MΩ
 耐压: 500V AC/minute

线性公差 / General Tolerance	
X	±0.2
X.X	±0.1
X.XX	±0.05
角度公差 / Angle Tolerance	
X°	±5.0°
X.X°	±3.0°
X.XX°	±1.0°



材料 / Material	①塑座: LCP 本色 ②接触针: 磷铜 (镀锡) ③焊片: 磷铜 (镀锡)			
标记	变更内容	签名	年月日	
绘图	Zhou qi	230509		
审核	Zhou qi	230509		
工艺			批准 Zhou qi	230509

单位 (Units)	版本	比例
mm	2.0	1:1
共 1 张		第 1 张


 品名 / ProduceName
GH1.25 卧贴 8P
 型号 / Model
BX-GH1.25-8PWT