



Pin	A	B	C
2	2.50	10.00	7.50
3	5.00	12.50	10.00
4	7.50	15.00	12.50
5	10.00	17.50	15.00
6	12.50	20.00	17.50
7	15.00	22.50	20.00
8	17.50	25.00	22.50
9	20.00	27.50	25.00
10	22.50	30.00	27.50
11	25.00	32.50	30.00
12	27.50	35.00	32.50
13	30.00	37.50	35.00
14	32.50	40.00	37.50
15	35.00	42.50	40.00
16	37.50	45.00	42.50

D	02P~10P	0.10	MAX
	11P~16P	0.12	MAX

技术参数
 间距: 2.5
 温度范围: -25~+85°C
 额定电压: 250V AC, DC
 额定电流: 3.0A AC, DC
 接触电阻: 20mΩ
 绝缘电阻: 800MΩ
 耐压: 1000V AC/minute

线性公差 / General Tolerance	X	±0.2
	X.X	±0.1
角度公差 / Angle Tolerance	X.XX	±0.05
	X°	±5.0°
视角 / Projection	X.X°	±3.0°
	X.XX°	±1.0°
A2	提高检验效率和质量	
A1	调整平面度	
标记	变更内容	签名 年月日
绘图		
审核	Zhou qi	
工艺		批准 Zhou qi

材料 / Material		
① 塑座	LCP 本色	
② 接触针	黄铜 (镀锡)	
③ 焊片	黄铜 (镀锡)	
单位 (Units)	版本	比例
mm	2.0	1:1
共 1 张 第 1 张		


 品名 / ProduceName
HA2.54 立贴 3P
 型号 / Model
BX-HA2.54-3PLT