



Pin	A	B	C
2	2.50	10.00	7.50
3	5.00	12.50	10.00
4	7.50	15.00	12.50
5	10.00	17.50	15.00
6	12.50	20.00	17.50
7	15.00	22.50	20.00
8	17.50	25.00	22.50
9	20.00	27.50	25.00
10	22.50	30.00	27.50
11	25.00	32.50	30.00
12	27.50	35.00	32.50
13	30.00	37.50	35.00
14	32.50	40.00	37.50
15	35.00	42.50	40.00
16	37.50	45.00	42.50

技术参数
 间距: 2.5
 温度范围: -25~+85°C
 额定电压: 250V AC, DC
 额定电流: 3.0A AC, DC
 接触电阻: 20mΩ
 绝缘电阻: 800MΩ
 耐压: 1000V AC/minute

线性公差 / General Tolerance					
X	±0.2				
X.X	±0.1				
X.XX	±0.05				
角度公差 / Angle Tolerance					
X°	±5.0°				
X.X°	±3.0°				
X.XX°	±1.0°				
视角 / Projection					

材料 / Material			
① 塑座	LCP 本色		
② 接触针	黄铜 (镀锡)		
③ 焊片	黄铜 (镀锡)		
提高检验效率和质量	变更内容	签名	年月日
调整平面度			
单位 (Units)	版本	比例	
mm	2.0	1:1	
共 1 张		第 1 张	

品名 / ProduceName	
HA2.54 立贴 5P	
型号 / Model	
BX-HA2.54-5PLT	