



Pin	A	B	C	D
2	1.25	4.40	3.20	
3	2.50	5.65	4.45	
4	3.75	6.90	5.70	2.50
5	5.00	8.15	6.95	3.75
6	6.25	9.40	8.20	5.00
7	7.50	10.65	9.45	6.25
8	8.75	11.90	10.70	7.50
9	10.00	13.15	11.95	8.75
10	11.25	14.40	13.20	10.00
11	12.50	15.65	14.45	11.25
12	13.75	16.90	15.70	12.50
13	15.00	18.15	16.95	13.75
14	16.25	19.40	18.20	15.00
15	17.50	20.65	19.45	16.25
16	18.75	21.90	20.70	17.50

技术参数  
 间距: 1.25  
 温度范围: -25~+85°C  
 额定电压: 125V AC, DC  
 额定电流: 1.0A AC, DC  
 接触电阻: 20mΩ  
 绝缘电阻: 100MΩ  
 耐压: 500V AC/minute

线性公差 / General Tolerance		材料 / Material	
X	±0.2	塑座: PA 本色 接触针: 黄铜(镀锡)	
X.X	±0.1		
X.XX	±0.05		
角度公差 / Angle Tolerance		标记	变更内容
X°	±5.0°	签名	年月日
X.X°	±3.0°	绘图	
X.XX°	±1.0°	审核	
视角 / Projection		工艺	批准
		阶段标记	
		版本	比例
		共 1 张 第 1 张	

品名 / ProduceName  
**MX1.25 直针 4P**  
 型号 / Model  
**BX-MX1.25-4PZZ**