


SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
- 7、Material:Wafer Nylon66, UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-PHD-2x2A	2.00	6.00
3	HC-PHD-2x3A	4.00	8.00
4	HC-PHD-2x4A	6.00	10.00
5	HC-PHD-2x5A	8.00	12.00
6	HC-PHD-2x6A	10.00	14.00
7	HC-PHD-2x7A	12.00	16.00
8	HC-PHD-2x8A	14.00	18.00
9	HC-PHD-2x9A	16.00	20.00
10	HC-PHD-2x10A	18.00	22.00
11	HC-PHD-2x11A	20.00	24.00
12	HC-PHD-2x12A	22.00	26.00
13	HC-PHD-2x13A	24.00	28.00
14	HC-PHD-2x14A	26.00	30.00
15	HC-PHD-2x15A	28.00	32.00
16	HC-PHD-2x16A	30.00	34.00
17	HC-PHD-2x17A	32.00	36.00
18	HC-PHD-2x18A	34.00	38.00
19	HC-PHD-2x19A	36.00	40.00
20	HC-PHD-2x20A	38.00	42.00

PCB LAYOUT

			GENEERL TOLERANCE	制图 DRAWING					
			DIM TOL	审核 CHECK					
			X.X ±0.30	批准 APPROVAL					
1	初版发行		X.XX ±0.20	比例 SCALE					
			X.XXX ±0.10	投影 Projection					
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°						


深圳市华灿天禄电子有限公司
 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

产品名称 TITLE	双排直针	版本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC-PHD-2xNA	单位 UNITS	mm
材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1