



PCB HOLES(PATTERN SIDE) t=1.60mm  
NOTE:GENERAL TOLERANCE:±0.1mm

备注:

1) 材质:

- 1-1 本体:LCP 94V-0 黑色
- 1-2 端子:黄铜 T=0.20mm
- 1-3 外壳:黄铜 T=0.50mm

2) 镀层:

- 2-1 端子:所有面镀镍, 接点镀金(Au G/F+Sn 50u"MIN)
- 2-2 外壳: 电镀镍50U"MIN

3) 技术规格

- 3-1. 额定电压:40V
- 3-2. 额定电流:0.5A
- 3-3. 绝缘电阻:100兆欧最小
- 3-4. 接触电阻:30毫欧最大
- 3-5. 操作温度:-20度到85度
- 3-6. 插入力:44.1N Max
- 3-7. 拔出力:9.8~44.1N;

MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE: HDMI A TYPE SMT H8.35
			PAR HDMI-215
DECIMALS:	ANGLES:		DWN
X.X:±0.25	X.:±1.5'		CHKD
X.XX:±0.15	X.X:±1.0'	APVD	SCALE:1:1
X.XXX:±0.10		CUSTOMER COPY	UNIT:MM
		SIZE:A4	SHEET:1F1
			REV:A