

284512-4 ✓ 有效

Buchanan


TE 内部编号 284512-4

PCB Terminal Blocks, Header, Wire-to-Board, 4 Position, .138 in [3.5 mm] Centerline, 1 Row, 30 – 14 AWG Wire Size, .05 – 2 mm² Wire Size

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子



接线端子连接器类型: 公端

连接器系统: 线到板

位数: 4

中心线 (间距) : 3.5 mm [.138 in]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

接头类型	全部带罩
接线端子连接器类型	公端
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	4
行数	1

电气特征

工作电压	300 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	绿色
产品方向	直角

接触件特性



端子接触部电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	11 A

端接特性

端接柱体和尾部长度	3.4 mm[.134 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	PA 66
中心线（间距）	3.5 mm[.138 in]

尺寸

线径	.05 – 2 mm ²
----	-------------------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	150
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2023年6月（235） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 284506-4
4 POS TERMI-BLOK PLUG STACK 3,



TE 产品编号 1986371-4
Str Plug, 3.5mm, Green, LH, 4



TE 产品编号 1986692-4
STR PLUG SPRING TYPE RH 4P, 3.50 mm



TE 产品编号 796693-4
4 POS TERMI-BLOK PLUG STACK



TE 产品编号 1986370-4
Str Plug, 3.5mm, Green, RH, 4



TE 产品编号 1986693-4
STR PLUG SPRING TYPE LH 4P, 3.50 mm



TE 产品编号 796695-4
4 POS TERMI-BLOK HDR 900 POLAR

客户还购买了



TE 产品编号 324533
TERMINAL,PIDG R 16-14 10



TE 产品编号 201568-1
CONTACT SOCKET ASSY.



TE 产品编号 T4171010405-001
M12,REAR MOUNTING,MALE,B,5P,0.2 M WIRE



TE 产品编号 TAA755A1611-040
M12A5-MS-FS-PVC-4.0M



TE 产品编号 TAA755A5501-040
M12A5-MS-FS-PUR-4.0M



TE 产品编号 2-322873-5
DG 22-16 HT ALUMEL R 6



TE 产品编号 5406435-1
MJ,LPF,R/A,6P,SHLD,PCB GRD



TE 产品编号 1-1423673-4
W51-A122B1-20=CKTBKR,THERM,ROC



文档

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_284512-4_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_284512-4_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_284512-4_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

[3D](#)

[下载查看](#)

[ENG_CVM_284512-4_E1.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_284512-4_E1.3d_stp.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_284512-4_E1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Eurostyle Terminal Blocks Focus Product Stock List](#)

英文版本

[BUCHANAN TERMINAL BLOCKS CATALOG - EUROSTYLE TERMINAL BLOCKS](#)

英文版本

[1-1773458-1_EURO_STYLE_TERMINAL_BLOCKS_QRG](#)

英文版本



产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本