


NOTE:
 MATERIAL
 HOUSING: PA6T BK UL 94V-0.
 CONTACT: H65 黄铜.
 CONTACT PLATING: GOLD OVER NICKEL.
 ELECTRICAL
 CURRENT RATING: 3AMP.
 VOLTAGE RATING: 250VAC/DC.
 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 600V MIN
 CONTACT RESISTANCE: 20mΩMAX.
 INSULATION RESISTANCE: 1000MΩMIN.
 ENVIRONMENTAL
 TEMPERATURE RANGE: -40°C TO +105°C.

PIN	A(mm)	B(mm)	C(mm)
06	15.22	5.08	12.92
08	17.76	7.62	15.46
10	20.30	10.16	18.00
12	22.84	12.70	20.54
14	25.38	15.24	23.08
16	27.92	17.78	25.62
18	30.46	20.32	28.16

PIN	A(mm)	B(mm)	C(mm)
20	33.00	22.86	30.70
24	38.08	27.94	35.78
26	40.62	30.48	38.32
30	45.70	35.56	43.40
34	50.78	40.64	48.48
40	58.40	48.26	56.10
50	71.10	60.96	68.80



Recommended PCB Layout

ROHS2.0

本圖紙知識產權及版權由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

类别	针座	料号	CS-1200R-XX(L16/21)			材料	单位	mm	SHEET 1 OF 1		
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.30	颜色		1:1	▲	修改内容	修改日期
制定部门	工程部	绘制	李文畅	X.XX	±0.20	画法			▲		
工程图号	CST-1200R	审核	姚培柱	X.XXX	±0.10	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO.,LTD.			▲		
制定日期	2018/5/03	核准	周中湖	X.XXXX	±0.05				▲		

CST 深圳市永丰盈电子有限公司
 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO.,LTD.

类别	针座	料号	CS-1200R-XX(L16/21)			材料	单位	mm	SHEET 1 OF 1		
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.30	颜色		1:1	▲	修改内容	修改日期
制定部门	工程部	绘制	李文畅	X.XX	±0.20	画法			▲		
工程图号	CST-1200R	审核	姚培柱	X.XXX	±0.10	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO.,LTD.			▲		
制定日期	2018/5/03	核准	周中湖	X.XXXX	±0.05				▲		