



| Pin | A     | B     | C     |
|-----|-------|-------|-------|
| 2   | 1.00  | 4.35  | 2.60  |
| 3   | 2.00  | 5.35  | 3.60  |
| 4   | 3.00  | 6.35  | 4.60  |
| 5   | 4.00  | 7.35  | 5.60  |
| 6   | 5.00  | 8.35  | 6.60  |
| 7   | 6.00  | 9.35  | 7.60  |
| 8   | 7.00  | 10.35 | 8.60  |
| 9   | 8.00  | 11.35 | 9.60  |
| 10  | 9.00  | 12.35 | 10.60 |
| 11  | 10.00 | 13.35 | 11.60 |
| 12  | 11.00 | 14.35 | 12.60 |
| 13  | 12.00 | 15.35 | 13.60 |
| 14  | 13.00 | 16.35 | 14.60 |
| 15  | 14.00 | 17.35 | 15.60 |
| 16  | 15.00 | 18.35 | 16.60 |
| 20  | 19.00 | 22.35 | 20.60 |

技术参数  
 间距: 1.0  
 温度范围: -25~+85°C  
 额定电压: 50V AC, DC  
 额定电流: 1.0A AC, DC  
 接触电阻: 20mΩ  
 绝缘电阻: 100MΩ  
 耐压: 500V AC/minute

| 线性公差 / General Tolerance |       | 材料 / Material                                   |      |
|--------------------------|-------|---|------|
| X                        | ±0.2  | ① 塑座: LCP 本色<br>② 接触针: 黄铜 (镀锡)<br>③ 焊片: 黄铜 (镀锡) |      |
| X.X                      | ±0.1  |   |      |
| X.XX                     | ±0.05 |   |      |
| 角度公差 / Angle Tolerance   |       | 标记  | 变更内容 |
| X°                       | ±5.0° | 签名  | 年月日  |
| X.X°                     | ±3.0° | 绘图  |      |
| X.XX°                    | ±1.0° | 审核  |      |
| 视角 / Projection          |       | 工艺  | 批准   |

| 单位 (Units) | 版本  | 比例    |
|------------|-----|-------|
| mm         | 2.0 | 1:1   |
| 共 1 张      |     | 第 1 张 |

品名 / ProduceName  
**SH1.0 卧贴**
  
 型号 / Model  
**BX-SH1.0-n\*PWT**