



PIN	A	B	C
2	1.25	7.65	3.05
3	2.50	8.90	4.30
4	3.75	10.15	5.55
5	5.00	11.40	6.80
6	6.25	12.65	8.05
7	7.50	13.90	9.30
8	8.75	15.15	10.55
9	10.00	16.40	11.80
10	11.25	17.65	13.05
11	12.50	18.90	14.30
12	13.75	20.15	15.55
13	15.00	21.40	16.80
14	16.25	22.65	18.05
15	17.50	23.90	19.30
16	18.75	25.15	20.55

技术参数
 间距: 1.25
 温度范围: -25~+85°C
 额定电压: 125V AC, DC
 额定电流: 1.0A AC, DC
 接触电阻: ≤20mΩ
 绝缘电阻: ≥100MΩ
 耐压: 500V AC/minute

线性公差 / General Tolerance		材料 / Material	
X	±0.2	①塑 座: PA 6T 本色	
X.X	±0.1	②接 触 针: 磷铜 (镀锡)	
X.XX	±0.05	③焊 片: 黄铜 (镀锡)	
角度公差 / Angle Tolerance		标记	变更内容
X°	±5.0°	签名	年月日
X.X°	±3.0°	绘图	
X.XX°	±1.0°	审核	
视角 / Projection		工艺	批准

单位 (Units)	版本	比例
mm	2.0	1:1
共 1 张	第 1 张	

兆星精密电子 (深圳) 有限公司
品名 / ProduceName MX 超薄 间距: 1.25mm
型号 / Model ZX-MX1.25-n*PCB