



修改记录

修改记录		范围	公差值	技术参数		深圳市文豪五金制品有限公司			
次数	修改时间			截面积	MM ²				
原版-A	20-10-15	20.0MM-LESS	±0.10			本厂编号	10X10-10黑色破槽		
原版-A(1)		21.0-49.0MM	±0.15	理论重量	0.13KG/M				
原版-A(2)		50.0-69.0MM	±0.20			材质	6063-T5		
原版-A(3)		70.0-99.0MM	±0.25			制图		日期	23-5-26
原版-A(4)		100.0-149.0MM	±0.30			比例	1:1		
原版-A(5)		150.0-199.0MM	±0.40						
		200.0-249.0MM	±0.50						
		250.0MM以上	±0.60						