




NOTE:  
 MATERIAL  
 HOUSING: PA6T UL94V-0.  
 CONTACT: COPPER ALLOY.  
 CONTACT PLATING: GOLD OVER NICKEL.  
 ELECTRICAL  
 CURRENT RATING: 1AMP.  
 VOLTAGE RATING: 250VAC/DC .  
 CONTACT RESISTANCE: 20mΩMAX.  
 INSULATION RESISTANCE:1000MΩMIN.  
 ENVIRONMENTAL  
 TEMPERATURE RANGE: -40°C TO +105°C.

PIN	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
10	31.90	21.68	10.16	18.32
12	34.44	24.22	12.70	20.86
14	36.98	26.76	15.24	23.40
16	39.52	29.30	17.78	26.23
20	44.60	34.38	22.85	31.32
26	52.22	42.00	30.46	38.94
30	57.30	47.08	35.56	44.02
34	62.38	52.16	40.64	49.10
40	70.00	59.78	48.26	56.72
50	82.70	72.48	60.96	69.42
60	95.40	85.18	73.66	82.12
64	100.48	90.26	78.74	87.20



PCB LAYOUT

RoHS2.0

本圖紙知識產權及版權由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

类别	针座	品名	CS-1200WS-50 (I=16.0) PC3.2 PA6T	X.	±0.50
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.20
制定部门	工程部	绘制	李文畅	X.XX	±0.10
工程图号	CST-1200WS	审核	姚培柱	X.XXX	±0.05
制定日期	2020/06/09	核准	周中湖	X.XXXX	±0.01

材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1	
颜色		比例	1:1	修改内容	修改日期
画法		数量		1	
CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO.,LTD.				2	
				3	