




**SPECIFICATIONS**

- 1、Current Rating: 9A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 600V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25°C~ +85°C
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material: Nylon66, UL94-V0



Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-5557-2Y-X	4.20	9.60
3	HC-5557-3Y-X	8.40	13.80
4	HC-5557-4Y-X	12.60	18.00
5	HC-5557-5Y-X	16.80	22.20
6	HC-5557-6Y-X	21.00	26.40
7	HC-5557-7Y-X	25.20	30.60
8	HC-5557-8Y-X	29.40	34.80
9	HC-5557-9Y-X	33.60	39.00
10	HC-5557-10Y-X	37.80	43.20
11	HC-5557-11Y-X	42.00	47.40
12	HC-5557-12Y-X	46.20	51.60



**Ordering Information**

HC-5557 - N \* - \*

Pin Type Colour  
 A=直针 默认=透明  
 AB=弯针 R=红色  
 Y=孔座 L=蓝色  
 B=黑色 Y=黄色  
 P=紫色

			GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审核 CHECK		产品名称 TITLE	4.20 单排孔座	版本 REV.	A
			X. X	±0.30	批准 APPROVAL		产品料号 PART NO.	HC-5557-NY-X	单位 UNITS	mm
1	初版发行		X. XX	±0.20	比例 SCALE		材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X. XXX	±0.10	投影 Projection					
			Angle	±3.0°						