



2X2P



2X1P

SPECIFICATIONS

1. Current Rating: 9A AC, DC
2. Voltage Rating: 600V AC, DC
3. Temperature Range: -25°C ~ +85°C
4. Contact Resistance: 20mΩ Max
5. Insulation Resistance: 1000mΩ Min
6. Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
7. Material: Nylon66, UL94-V0

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
1	HC-5557-2x1Y-X	---	5.40
2	HC-5557-2x2Y-X	4.20	9.60
3	HC-5557-2x3Y-X	8.40	13.80
4	HC-5557-2x4Y-X	12.60	18.00
5	HC-5557-2x5Y-X	16.80	22.20
6	HC-5557-2x6Y-X	21.00	26.40
7	HC-5557-2x7Y-X	25.20	30.60
8	HC-5557-2x8Y-X	29.40	34.80
9	HC-5557-2x9Y-X	33.60	39.00
10	HC-5557-2x10Y-X	37.80	43.20
11	HC-5557-2x11Y-X	42.00	47.40
12	HC-5557-2x12Y-X	46.20	51.60

Ordering Information

HC-5557 - N * - *

Pin Type Colour
 A-直针 默认-透明
 B-斜针 B-红色
 Y-孔座 L-绿色
 P-黑色
 R-紫色

			GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM	TOL	审 核 CHECK					
			X. X	±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	4.20 双排孔座	版本 REV.	A
			X. XX	±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-5557-2xNY-X	单 位 UNITS	mm
			X. XXX	±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
1	初版发行	日期								
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE								