

XT30UW 产品规格书




XT30UW 系列产品

1. 本系列产品为带锁扣防水结构设计的 180° 出线焊接式注塑型 2PIN 接头，为目前动力锂电池插标准件，与板立式的 XT30UW-M/XT30AW-M 互配；一毛钱硬币大小；
2. 可应用于锂电池和控制器等线对板的连接场景。

电气特性	
额定电流	20A MAX (16AWG/△<85°C)
耐电压	500V DC
绝缘电阻	≥2000MΩ
接触电阻	≤1.2mΩ
机械特性	
使用寿命	100 次
盐雾	48h
耐环境性	
防护等级	IP65
工作温度	-20°C to 120°C
阻燃等级	UL94 V-0
材 质	
外壳体	PA, 颜色: 黄
针孔件	铜合金, 电镀: 镀金

XT30UW-F



	<p>在使用时, 请勿超出额定的电流和电压</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 电流和电压过载会导致故障和事故发生。 ● 如在带电的状态下, 插拔连接器, 会导致故障和事故发生, 所以请您在未通电的状态下, 插拔连接器。
	<p>请勿在向连接器施加外力的状态下使用</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 请勿在连接器和电线受力的状态下通电。如受到过大的外力, 会破损导致故障和事故发生, 所以请勿在此情况下使用。 ● 连接器是作为电路的连接部件而设计的, 因此请勿将连接器作为外壳等结构物体的一部分使用。
	<p>请确认使用环境</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 请勿在环境为高温、高湿的地方使用。 ● 如不在规格书中所要求的环境下使用, 会导致故障发生。所以请勿在此种情况下使用。
	<p>请小心使用</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 连接器是精密部件, 请在使用时谨慎小心。 ● 请您从打开包装时起就要谨慎小心, 即使是有载带和包装管这样包装的产品, 它在受到强烈撞击后, 还会造成端子变形、弯曲、脱出等现象发生。