

PCB板安装孔TOP视图

主要技术特性要求:



1. 使用温度范围:
环境温度: -25~+70℃
相对湿度: 95%(40℃)
2. 额定负荷: 2A 100V AC
3. 接触电阻: ≤30mΩ
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ
5. 耐压: 500V AC (50Hz) 1min
6. 插拔力: 10~50N
7. 寿命: ≥5000次

电话: 0769-82310511-867

邮箱: hooya89@hooya.hk

V: hooya89

9	铁壳	SUS	1	Sn/Cu-PLATED
8	右长针	PHOSPHOR BRONZE	2	Ag-PLATED
7	左长针	PHOSPHOR BRONZE	2	Ag-PLATED
6	小中针	PHOSPHOR BRONZE	4	Ag-PLATED
5	中针	PHOSPHOR BRONZE	4	Ag-PLATED
4	短针	PHOSPHOR BRONZE	1	Ag-PLATED
3	接地针	BRASS	1	Sn/Cu-PLATED
2	后盖	PBT	1	BLACK
1	底座	PBT	1	BLACK
NO.	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISHING

TOLERANCE					
UNLESS SPECIFIED					
UP TO 5mm: ±0.1	ANGULAR	1			
ABOVE 5mm: ±0.2	±1°	NO	DATE	REVISIONS	BY APPD
TITLE: DIN JACK		UNIT: MM	ROHS COMPLIANT	DWN	
MODEL: DIN-1303		SCALE: 1:1	CHK'D		
 HAOYU(HONGKONG)LIMITED 皓宇(香港)有限公司			APPD		
			PRO.AGL:		REV: A0