


RoHS

REV	ECN NO.	DESCRIPTION	DESIGN	APPROVAL	DATE
A1	NEW	更换图框			2023.11.25

- 技术要求:
1. 打铜底0.5-1μm, 镍2-2.5μm, 哑锡3-5μm。
 2. 垫片铆好后不得有松动现象。
 3. 插脚尖部符合可焊性要求。
 4. 螺纹需符合通止规/止针要求。
 5. 螺纹扭矩: 1.4Nm。
 6. 额定扭矩: 60A。
 7. X为重点测量尺寸。



>30 ±0.40	x.°±	PART NO: TT44100080-0980	XFCN 兴飞连接器					
6-30 ±0.30	.x°±					TITLE: PCB SOLDERING TERMINAL		
0-6 ±0.20	.xx°±							
ANGLES ±1°	.xxx°±					APPD		
UNITS:	mm	CHKD						
THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF XFCN AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR CUED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF XFCN		DRAW			VIEW			
		DATE			SCALE	SHEET	REV	
		2023.11.27			NONE	1:1	A1	

2	螺母		SPCC	1
1	插脚		H62(Y2)	1
序号	名称	零件编号	材质	数量