



RoHS

| REV | ECN NO. | DESCRIPTION | DESIGN | APPROVAL | DATE       |
|-----|---------|-------------|--------|----------|------------|
| A1  | NEW     | 更换图框        |        |          | 2023.11.25 |

- 技术要求：
- 打铜底0.5-1μm, 镍2-2.5μm, 哑锡3-5μm。
  - 垫片铆好后不得有松动现象。
  - 插脚尖部符合可焊性要求。
  - 螺纹需符合通止规/止针要求。
  - 螺纹扭矩：1.4Nm。
  - 额定扭矩：50A。
  - X为重点测量尺寸。



|  |        |                                      |  |   |  |       |       |     |
|--|--------|--------------------------------------|--|---|--|-------|-------|-----|
| >30 ±0.40  | x.°±   | PART NO:<br>TT44111092-1260          |  | <b>XFCN</b> 兴飞连接器   |  |       |       |     |
| 6-30 ±0.30   | .x°±   |                                      |  |   |  |       |       |     |
| 0-6 ±0.20  | .xx°±  | TITLE:<br><br>PCB SOLDERING TERMINAL |  | 0769-82001899   |  |       |       |     |
| ANGLES ±1°   | .xxx°± |                                      |  | www.xfconn.com  |  |       |       |     |
| UNITS:   | mm     |                                      |  | DWG NO:<br>/  |  |       |       |     |
| THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS<br>ARE THE PROPERTY OF XFCN AND SHALL<br>NOT BE REPRODUCED, COPIED OR CUED IN<br>ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR<br>WRITTEN CONSENT OF XFCN |        | APPD                                 |  | VIEW<br> |  |       |       |     |
|  |        | CHKD                                 |  |   |  |       |       |     |
|  |        | DRAW                                 |  | Wang  |  | SCALE | SHEET | REV |
|  |        | DATE                                 |  | 2023.11.27  |  | NONE  | 1:1   | A1  |
|  |        |                                      |  |   |  |       |       |     |

|    |     |      |         |    |
|----|-----|------|---------|----|
| 2  | 垫 片 |      | SPCC    | 1  |
| 1  | 插 脚 |      | H62(Y2) | 1  |
| 序号 | 名 称 | 零件编号 | 材 质     | 数量 |