


RoHS

REV	ECN NO.	DESCRIPTION	DESIGN	APPROVAL	DATE
A1	NEW	更换图框			2023. 11. 25



技术要求:

1. 端子铆接牢固，无松动，脱落现象；
1. 2. 线材印字清晰，无破损划伤；
2. 外观要求按品质管理部检验标准执行
3. 包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求

序号	名称	规格描述	数量 (PCS)
①	胶壳	M0800HI-3-GN XFCN 兴飞	1
②	电线	10064 32# ODO. 38mm 7*0.08mm 红	1
③	电线	10064 32# ODO. 38mm 7*0.08mm 黄	1
④	电线	10064 32# ODO. 38mm 7*0.08mm 黑	1

X. ±0.50	x. ° ±
. X ±0.25	. x ° ±
. XX ±0.15	. xx ° ±
. XXX ±0.10	. xxx ° ±
UNITS:	mm

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF XFCN AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR CUED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF XFCN

PART NO:		XF7002		XFCN 兴飞连接器	
TITLE:		连接线/0.8刺破-3P单头线长100mm 尾部剥皮镀锡1.5mm		0769-82001899	
UNITS:		mm		www.xfconn.com	
APPD				DWG NO: /	
CHKD				VIEW	
DRAW		Wang		SCALE	
DATE		2023. 11. 25		SHEET	
				REV	
				1:1	
				A1	