







RoHS
REACH



PCB线路板图



A	H (高度)
$\phi 3.50$	4.3~5
$\phi 3.45$	5.5
$\phi 3.35$	6
$\phi 3.20$	6.5
$\phi 3.10$	7
$\phi 3.00$	7.5
$\phi 3.00$	8~29



电路图

序号	产品名称	材料规格	表面处理 颜色	数量	性能		未注尺寸公差 (mm)		设计	吴宏伟		产品名称: 轻触开关 6*6*9mm 插脚 黑色
1	按钮	PPA		1	额定规格	DC12V/50mA	.X	±0.20	审核	郑程磊		图面
2	盖板	铁		1	接触电阻	≤100mΩ					单位	MM
3	弹片	高精铜	复银	1	绝缘电阻	≥100MΩ	.XX	±0.10	标准化	胡文阳	比例	
3	弹片	不锈钢		1	耐电压	AC250V/min					重量	
4	底座	PPA		1	动作力	100/180/250g	.XXX	±0.01	批准	张旭敏	页码	1/1
5	接线片	铜	镀银	1							版次	A/0

东莞市康深电子科技有限公司