



TYPE 1




PCB LAYOUT

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
- 4、Contact Resistance: $20\text{m}\Omega$ Max
- 5、Insulation Resistance: $1000\text{m}\Omega$ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-XH-2A-X	2.50	7.50
3	HC-XH-3A-X	5.00	10.00
4	HC-XH-4A-X	7.50	12.50
5	HC-XH-5A-X	10.00	15.00
6	HC-XH-6A-X	12.50	17.50
7	HC-XH-7A-X	15.00	20.00
8	HC-XH-8A-X	17.50	22.50
9	HC-XH-9A-X	20.00	25.00
10	HC-XH-10A-X	22.50	27.50
11	HC-XH-11A-X	25.00	30.00
12	HC-XH-12A-X	27.50	32.50
13	HC-XH-13A-X	30.00	35.00
14	HC-XH-14A-X	32.50	37.50
15	HC-XH-15A-X	35.00	40.00
16	HC-XH-16A-X	37.50	42.50

Ordering Information



			GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审 核 CHECK					
			X.X	± 0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	XH(TJ3) 直针	版本 REV.	A
			X.XX	± 0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-XH-NA-X	单 位 UNITS	mm
			X.XXX	± 0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle	$\pm 3.0^{\circ}$						