


2P

SPECIFICATIONS

1. Current Rating: 3A AC, DC
2. Voltage Rating: 250V AC, DC
3. Temperature Range: -25°C ~ +85°C
4. Contact Resistance: 20mΩ Max
5. Insulation Resistance: 1000mΩ Min
6. Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
7. Material: Nylon66 UL94-V0

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-XHB-2Y-X	2.50	6.80
3	HC-XHB-3Y-X	5.00	9.30
4	HC-XHB-4Y-X	7.50	11.80
5	HC-XHB-5Y-X	10.00	14.30
6	HC-XHB-6Y-X	12.50	16.80
7	HC-XHB-7Y-X	15.00	19.30
8	HC-XHB-8Y-X	17.50	21.80
9	HC-XHB-9Y-X	20.00	24.30
10	HC-XHB-10Y-X	22.50	26.80
11	HC-XHB-11Y-X	25.00	29.30
12	HC-XHB-12Y-X	27.50	31.80
13	HC-XHB-13Y-X	30.00	34.30
14	HC-XHB-14Y-X	32.50	36.80
15	HC-XHB-15Y-X	35.00	39.30
16	HC-XHB-16Y-X	37.50	41.80

Ordering Information



			GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM	TOL	审 核 CHECK		产品名称 TITLE	XHB (2.50)孔座	版本 REV.	A
			X. X	±0.30	批 准 APPROVAL		产品料号 PART NO.	HC-XHB-NY-X	单 位 UNITS	mm
1	初版发行		X. XX	±0.20	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X. XXX	±0.10	Angle		±3.0°			