



**SPECIFICATIONS**

- 1、Current Rating: 2A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperature Range: -25°C ~ +85°C
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltage: 800V AC/minute
- 7、Material: Nylon66 UL94-V0

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-PH-2Y-X	2.00	5.80
3	HC-PH-3Y-X	4.00	7.80
4	HC-PH-4Y-X	6.00	9.80
5	HC-PH-5Y-X	8.00	11.80
6	HC-PH-6Y-X	10.00	13.80
7	HC-PH-7Y-X	12.00	15.80
8	HC-PH-8Y-X	14.00	17.80
9	HC-PH-9Y-X	16.00	19.80
10	HC-PH-10Y-X	18.00	21.80
11	HC-PH-11Y-X	20.00	23.80
12	HC-PH-12Y-X	22.00	25.80
13	HC-PH-13Y-X	24.00	27.80
14	HC-PH-14Y-X	26.00	29.80
15	HC-PH-15Y-X	28.00	31.80
16	HC-PH-16Y-X	30.00	33.80

**Ordering Information**



			GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	 <b>深圳市华灿天禄电子有限公司</b> ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM    TOL	审核 CHECK				
			X. X    ±0.30	批准 APPROVAL	产品名称 TITLE	PH (2.0) 孔座	版本 REV.	A
			X. XX   ±0.20	比例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-PH-NY-X	单位 UNITS	mm
			X. XXX ±0.10	投影 Projection	材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle   ±3.0°					