




**SPECIFICATIONS**

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66, UL94V-0  
PIN Brass Tin-plated



Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-XA-2A	2.50	7.50
3	HC-XA-3A	5.00	10.00
4	HC-XA-4A	7.50	12.50
5	HC-XA-5A	10.00	15.00
6	HC-XA-6A	12.50	17.50
7	HC-XA-7A	15.00	20.00
8	HC-XA-8A	17.50	22.50
9	HC-XA-9A	20.00	25.00
10	HC-XA-10A	22.50	27.50
11	HC-XA-11A	25.00	30.00
12	HC-XA-12A	27.50	32.50
13	HC-XA-13A	30.00	35.00
14	HC-XA-14A	32.50	37.50
15	HC-XA-15A	35.00	40.00
20	HC-XA-20A	47.50	52.50

**PCB LAYOUT**



**2~5A**

		GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	
		DIM	TOL	审核 CHECK	
		X.X	±0.30	批准 APPROVAL	
		X.XX	±0.20	比例 SCALE	
		X.XXX	±0.10	投影 Projection	
1	初版发行		Angle ±3.0°		
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE			

深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
产品名称 TITLE	2.5 直针	版本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC-XA-NA	单位 UNITS	mm
材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1