



- SPECIFICATIONS**
- 1、Current Rating: 3A AC, DC
  - 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
  - 3、Temperatuer Range: -25°C ~ +85°C
  - 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
  - 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
  - 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
  - 7、Material: Nylon66 UL94-V0  
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-XHB-2A-X	2.50	7.50
3	HC-XHB-3A-X	5.00	10.00
4	HC-XHB-4A-X	7.50	12.50
5	HC-XHB-5A-X	10.00	15.00
6	HC-XHB-6A-X	12.50	17.50
7	HC-XHB-7A-X	15.00	20.00
8	HC-XHB-8A-X	17.50	22.50
9	HC-XHB-9A-X	20.00	25.00
10	HC-XHB-10A-X	22.50	27.50
11	HC-XHB-11A-X	25.00	30.00
12	HC-XHB-12A-X	27.50	32.50
13	HC-XHB-13A-X	30.00	35.00
14	HC-XHB-14A-X	32.50	37.50
15	HC-XHB-15A-X	35.00	40.00
16	HC-XHB-16A-X	37.50	42.50

**Ordering Information**

HC-XHB - N\*\*\* - \*

Pin: 0=直插, 1=贴片, 2=插针  
 Type: 0=普通, 1=带帽  
 Colour: 0=本色, 1=红色, 2=黄色, 3=蓝色, 4=绿色, 5=紫色, 6=白色, 7=黑色

			GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM	TOL	审核		产品名称	XHB (2.5) 直针	版本	A
			X.X	±0.30	检查		TITLE		REV.	
			X.XX	±0.20	批准		产品名称	XHB (2.5) 直针	REV.	
			X.XXX	±0.10	APPROVAL		TITLE		REV.	
1	初版发行		Angle	±3.0°	比例		产品料号	HC-XHB-NA-X	单位	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE			SCALE		PART NO.		页次	1/1
					投影		MATERIAL		SHEET	