


技术参数:

1. 做用温度: $-20\sim+70^{\circ}\text{C}$;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐压: AC250V (50Hz)/min;
6. 动作力: $250\pm 50\text{gf}$;
7. 开关行程: $0.25\pm 0.1\text{mm}$
8. 使用寿命: 5-7万次;
9. 高度尺寸可按用户要求选择;
10. 未注尺寸公差 $\pm 0.15\text{mm}$ 。

序号	名称	数量	材料	附注
5	嵌件	1	H62黄铜 T=0.3	
4	底座	1	PPA 黑色	
3	簧片	1	覆银磷铜	
2	支架	1	冷轧钢带 T=0.4	Cu/Br: CuSn2
1	帽头	1	PPA 黑色	

深圳市富港科技有限公司



轻触开关

TC-6615-10.0

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	W Z Z	21.05.24		
校对	L P J	21.05.24		
工艺				
审核	L Z W	21.05.24		

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

图样标记	重量比例	
共 页	第 页	