



- 技术参数:**
1. 做用温度:  $-20\sim+70^{\circ}\text{C}$ ;
  2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
  3. 接触电阻:  $\leq 30\text{m}\Omega$ ;
  4. 绝缘电阻:  $\geq 100\text{M}\Omega$ ;
  5. 耐压: AC250V (50Hz)/min;
  6. 动作力:  $260\pm 50\text{gf}$ ;
  7. 开关行程:  $0.25\pm 0.1\text{mm}$
  8. 使用寿命: 5-7万次;
  9. 高度尺寸可按用户要求选择;
  10. 未注尺寸公差 $\pm 0.15\text{mm}$ 。

序号	名称	数量	材料	附注
5	嵌件	1	H62黄铜 T=0.3	
4	底座	1	PA66 黑色	
3	簧片	1	覆银磷铜	
2	支架	1	冷轧钢带 T=0.4	Cu/Br: CuSn2
1	帽头	1	PA66黑色	

## 深圳市富港科技有限公司

### 轻触开关

更改文件号	签字	日期	图样标记	重量比例
19.09.25				
19.09.25				
19.09.25				
19.09.25				

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

设计	W Z Z	日期	19.09.25	标准化		日期	
校对	L P J	日期	19.09.25	审定		日期	
工艺		日期				日期	
审核	L G	日期	19.09.25			日期	