


13.85	15.0	Ø3.0
11.85	13.0	Ø3.2
8.35	9.5	Ø3.2
7.85	9.0	Ø3.3
7.35	8.5	Ø3.3
6.35	7.5	Ø3.3
5.35	6.5	Ø3.3
4.85	6.0	Ø3.3
3.85	5.0	Ø3.5
3.15	4.3	Ø3.5

技术参数

1. 做用温度: -20~+70°C;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: ≤30mΩ;
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
5. 耐 压: AC250V(50Hz)/min;
6. 动 作 力: 1.6±0.5N;
7. 使用寿命: 5-7万次;
8. 开关的行程尺寸为0.25mm±0.1mm
9. 开关外观应无破裂、无损伤。
10. 动作应灵活, 无卡住现象, 电路转换正常。
11. 未注尺寸公差±0.15mm.
12. * 标注为关键尺寸。



5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	底座	PPA(黑色)		1	
3	簧片	复合银		1	
2	支架	冷轧钢带	铜锡	1	
1	按钮	PPA(黑色)		1	

深圳市富港科技有限公司

轻触开关

标记	处数	更改文件号	签 字	日期	日期
设计	S H	20.10.07	标准化		
校对	L P J	20.10.07	审 定		
工艺					
审核	L G B	日期			
		20.10.07			

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	