



东莞市讯普电子科技有限公司

Dongguan Xunpu Electronic Technology Co., Ltd

承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 Customer:

贵司料号CUSTOMER P/N:

FFC排线1.0mm 20P 总长100mm 同向 金手指4mm 加强板8mm

敝司料号INTERIOR P/N:

FFC-1.0-20-100-A-4-8

贵公司承认印 Approval signatures




| 料号/Part No. | 签章/Signatures |
|-------------|---------------|
| | |

Send us a copy of reference, thank you!

日期 Date:

| | |
|-------------|----|
| 拟制/Drawn | 李明 |
| 审核/Check | 陈军 |
| 批准/Approved | 向钰 |





注意事项:

1. 形体图像仅供关系对照, 一切以数据表规格为准。

构造

| NO. | 项目 | 规格 | | 备注 |
|-----|------|---------|-------|---------|
| 1 | 绝缘薄膜 | 印字20624 | 43um | 60V 80C |
| | | 空白膜 | 43um | |
| 2 | 补强板 | 蓝色 | 225um | PET |
| 3 | 导体镀锡 | 厚度 | 0.035 | ±0.005 |
| | | 宽度 | 0.3 | ±0.03 |
| 4 | 导体镀层 | 电镀 | 锡Sn | ≥40u" |
| | | 电镀 | | |

尺寸

| | | | |
|--------|-------|------|-------|
| 导体芯数量 | N | 20 | |
| 间距 | P | 1.0 | ±0.05 |
| 总间距 | Pt | 19 | ±0.08 |
| 总宽度 | W | 21 | ±0.08 |
| 边缘宽度 | M | 1.0 | ±0.08 |
| 总长度 | L | 100 | ±1.5 |
| 插接厚度 | T1 | 0.3 | ±0.05 |
| 线身厚度 | T2 | 0.12 | ±0.03 |
| 线口倾斜度 | A | — | ≤0.3 |
| 冲孔倾斜度 | B | — | ≤0.5 |
| 线口裸铜长度 | S1/S2 | 4/4 | ±0.05 |
| 补强板长度 | B1/B2 | 8/8 | ±1.5 |

辅助清单

| NO. | 项目 | 规格 | 数量 |
|-----|----|----|----|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

1. 保质期: 镀金为12个月; 镀锡为6个月。

2. 储存环境: 温度0°C~38°C; 湿度20%~70%RH。

| | | | |
|-------|----------------------|------------|--|
| 规格型号: | FFC-1.0-20-100-A-4-8 | | |
| 客户料号: | | 客户型号: | |
| 版本 | 变更内容 | 日期 | |
| A/O | 新制作 | 2022/09/05 | |
| | | | |
| | | | |



东莞市讯普电子科技有限公司

| | | | | | |
|-----|--------|-----|--------------|-----|----|
| 名称: | FFC软排线 | 图号: | XP2022090501 | 绘图: | 李明 |
| 比例: | FIT | 单位: | 毫米(mm) | 审核: | 陈军 |
| 视觉: | | 页码: | 第一页(共1页) | 核准: | 向钰 |