

厦门市辛译精密电子有限公司
Xiamen Xinyi Precision Electronics Co., Ltd

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 Customer: _____

贵司料号CUSTOMER P/N: _____

敝司料号INTERIOR P/N: _____

FFC排线0.5mm 16P 总长100mm 反向 金手指4mm 加强板8mm

FFC0.5B-16P-100-4-8



贵公司承认印 Approval signatures

料号/Part No.	签章/Signatures

Send us a copy of reference, thank you!

日期 Date:

拟制/Drawn	Jenny
审核/Check	Guo
批准/Approved	Can



注意事项

1. 形体图像仅供关系对照，一切以数据表规格为准。

构造

NO.	项目	规格		备注
1	绝缘薄膜	印字20624	43um	60V 80C
		空白膜	43um	
2	补强板	蓝色	225um	PET
3	导体 镀锡	厚度	0.035	±0.005
		宽度	0.3	±0.03
4	导体镀层	电镀	锡Sn	≥40u"
		电镀		

尺寸

导体芯数量	N	16	
间距	P	0.5	±0.05
总间距	Pt	7.5	±0.08
总宽度	W	8.5	±0.08
边缘宽度	M	0.5	±0.08
总长度	L	100	±1.5
插接厚度	T1	0.3	±0.05
线身厚度	T2	0.12	±0.03
线口倾斜度	A		≤0.3
冲孔倾斜度	B		≤0.5
线口裸铜长度	S1/S2	4/4	±0.05
补强板长度	B1/B2	8/8	±1

辅助清单

NO.	项目	规格	数量
1			
2			
3			

1. 保质期: 镀金为12个月; 镀锡为6个月。

2. 储存环境: 温度0°C~38°C; 湿度20%~70%RH。

规格型号:	FFC0.5B-16P-100-4-8		
客户料号:		客户型号:	
版本	变更内容	日期	
A/O			

厦门市辛译精密电子有限公司
Xiamen Xinyi Precision Electronics Co., Ltd

名称:	FFC软排线	图号:	XYE021911	绘图:	Jenny
比例:	FIT	单位:	毫米(mm)	审核:	Guo
视觉:		页码:	第一页(共1页)	核准:	Can