




新材料号 1025A0-***-***

1: LCP 2: PA9T
 D: 袋装 G: 管装 P: 盘装
 1: 雾粉 2: 亮粉 3: 镀金

旧料号 88353-XXX-XX


NO	胶体	铜扣	胶体	铜扣	柱子
1	LCP	LCP	本色	黑色	
2	PA9T	LCP	本色	黑色	

电键: 1镀金 2镀雾锡 3镀亮锡
 包材: A管装 B袋装 C盒装 D盘装



No. of Contacts (n)	Dimensions		
	A	B	C
004	5.1	3.0	11.0
005	6.1	4.0	12.0
006	7.1	5.0	13.0
007	8.1	6.0	14.0
008	9.1	7.0	15.0
009	10.1	8.0	16.0
010	11.1	9.0	17.0
011	12.1	10.0	18.0
012	13.1	11.0	19.0
013	14.1	12.0	20.0
014	15.1	13.0	21.0
015	16.1	14.0	22.0
016	17.1	15.0	23.0
017	18.1	16.0	24.0
018	19.1	17.0	25.0
019	20.1	18.0	26.0
020	21.1	19.0	27.0
021	22.1	20.0	28.0
022	23.1	21.0	29.0
023	24.1	22.0	30.0
024	25.1	23.0	31.0
025	26.1	24.0	32.0
026	27.1	25.0	33.0
027	28.1	26.0	34.0
028	29.1	27.0	35.0
029	30.1	28.0	36.0
030	31.1	29.0	37.0
031	32.1	30.0	38.0
032	33.1	31.0	39.0

Electrical
 Voltage: 50 V AC(rms) /DC
 Current: 0.5 A AC(rms) /DC
 Contact Resistance: 40 mΩ max(Initial)
 Dielectric Withstanding Voltage: 200 V AC/rms
 Insulation Resistance: 500 MΩ min
 Operating Temp: -25° C~+85° C



使用类别 (EXTEND USE) FPCL 0拉拔式半包上接	品名 (TITLE) FPCL 0拉拔式半包上接 客户图面	图号 (DWG NO): 1025A0
尺寸公差 DIMENSION .0 ±0.30 .0 ±0.20 .00 ±0.10 .000 ±0.05	角度公差 ANGLES .0 ±3° .00 ±2° .00 ±1°	料号 (P/N): 1025A0-***-***
单位 (UNIT) mm	数量 (QTY)	页数 (SHEET) 1/1
原材料 (MATRIAL)	审核 (CHK) 安路路	比例 (SCALE) 1:1
表面处理 (FINISHED)	绘图 (DRW)	
	2011.6.28	

版次 (REV) X1	变更编号 (ECN NO)	说明 (DESCRIPTION) 初版发行	日期 (DATE)	核准 (APP)
----------------	---------------	--------------------------	-----------	----------