


■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -40℃ to +105℃
- Contact resistance: 20mΩ max

■ HOUSING

- Part No. : CS-1149-04DBLV2B
+CS-1149-04DBRV2B
- Poles: 4
- Material: Nylon 66, UL94V-2, Black



RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權由永丰盈有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

类别	HOUSING	品名	CS-1149-04DBLV2B CS-1149-04DBRV2B	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色		比例	1:1	▲	修改内容	修改日期
制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法	⊕	数量		①		
工程图号	CST-1149	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONIC CO.,LTD.				②		
制定日期	2018-05-02	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10							③

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---