



SPECIFICATIONS






- Voltage rating: 250V AC,DC
- Current rating: 7A,AC,DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance:1000MΩmin
- Temperature range:-40°C to+105°C
- Contact resistance:20mΩ max

HOUSING

- Part No:CS-1149-04KLV2B /CS-1149-04KRV2B
- Poles:04
- Material:Nylon 66, UL94V-2,Black
- Q'TY: 1000 pcs/bag



RoHS 2.0



本圖紙知識產權及版權由永丰盈有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改.本公司保留法律追究的权利.

类别	HOUSING	品名	CS-1149-04KLV2B CS-1149-04KRV2B	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色		比例	1:1	↑	修改内容	修改日期
制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法	⊕	数量		↑		
工程图号	CS-1149	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20	CST	深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONIC CO.,LTD.			↑		
制定日期	2018-04-02	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10						↑	

CST 深圳市永丰盈电子有限公司
ShenZhenYongFengYing ELECTRONIC CO.,LTD.