


SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -40℃ to +105℃
- Contact resistance: 20mΩ max

HOUSING

- Part No. : CS-1149-04DBLVOW (0104)
+CS-1149-04DBRVOW (0104)
- Poles: 4
- Material: Nylon 66, UL94V-0



CS-1149-04 DBL VOW (0104)

LOGO

产品系列号:
1149-4.2mm胶壳系列

色粉号: 0104 灰白色

颜色: VOW 白色V0料

类型: 两方两圆, 大孔, 左端胶壳

PIN位

CS-1149-04 DBR VOW (0104)

LOGO

产品系列号:
1149-4.2mm胶壳系列

色粉号: 0104 灰白色

颜色: VOW 白色V0料

类型: 四圆, 大孔, 右端胶壳

PIN位

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權
由永丰盈有限公司所
有, 未經書面許可不准
擅自傳閱、复制和修改。
本公司保留法律追究的
权利。

类别	HOUSING	品名	CS-1149-04DBLVOW (0104) CS-1149-04DBRVOW (0104)	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1	
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色		比例	1:1	▲	修改内容
制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法		数量		①	
工程图号	CST-1149	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20	深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONIC CO., LTD.				②	
制定日期	2018-05-02	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10					③	