

CS-1149-04KLVOW(0114)







CS-1149-04KRVOW(0114)

SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC,DC
- Current rating: 7A,AC,DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance:1000MΩmin
- Temperature range:-40°C to+105°C
- Contact resistance:20mΩ max





HOUSING

- Part No:CS-1149-04KLVOW(0114)
/CS-1149-04KRVOW(0114)
- Poles:04+04
- Material:Nylon 66, UL94V-0,White
- Q'TY: 1000 pcs/bag



CS-1149-04 K L V O W (0114)
 LOGO 产品系列号:1149-4.2mm 胶壳系列
 PIN位
 类型:两方两圆, 大孔
 色粉号:白色0114
 颜色:W-白色
 材料:V0-PA66 UL94V-0
 V2-PA66 UL94V-2
 左右端:L-左端
 R-右端

CS-1149-04 K R V O W (0114)
 LOGO 产品系列号:1149-4.2mm 胶壳系列
 PIN位
 类型:两方两圆, 大孔
 色粉号:-白色0114
 颜色:W-白色
 材料:V0-PA66 UL94V-0
 V2-PA66 UL94V-2
 左右端:L-左端
 R-右端



RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權由永丰盈有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改.本公司保留法律追究的权利.

类别	HOUSING	品名	CS-1149-04KLVOW(0114)+CS-1149-04KRVOW(0114)			材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色		比例	1:1	▲	修改内容	修改日期
制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法		数量		▲		
工程图号	CS-1149	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20	深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONIC CO.,LTD.				▲		
制定日期	2018-04-02	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10							▲