







## ■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -40℃ to +105℃
- Contact resistance: 20mΩ max

## ■ HOUSING

- Part No.: CS-1149-08DVOW
- Poles: 8
- Material: Nylon 66, UL94V-0, 白色
- Q' TY: 500, 1000 pcs/bag



**ROHS 2.0**

本圖紙知識產權及版權由永丰盈有限公司所有, 未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

|    |         |            |                |     |        |       |    |   |    |              |   |      |      |
|----|---------|------------|----------------|-----|--------|-------|----|---|----|--------------|---|------|------|
| 类别 | HOUSING | 品名         | CS-1149-08DVOW |     |        | 材料    |    | 单位  | mm | SHEET 1 OF 1 |   |      |      |
|    | 版本      | A/0        | 设计             | 李文畅 | X.X    | ±0.40 | 颜色 |   | 比例 | 1:1          | ▲ | 修改内容 | 修改日期 |
|    | 制定部门    | 工程课        | 绘制             | 李文畅 | X.XX   | ±0.30 | 画法 |   | 数量 |              | ① |      |      |
|    | 工程图号    | CST-1149   | 审核             | 姚培柱 | X.XXX  | ±0.20 |    | 深圳市永丰盈电子有限公司<br>ShenZhenYongFengYing ELECTRONIC CO., LTD. |    |              | ② |      |      |
|    | 制定日期    | 2023-04-18 | 核准             | 周中湖 | X.XXXX | ±0.10 |    |   |    |              |   | ③    |      |