







■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -40℃ to +105℃
- Contact resistance: 20mΩ max

■ HOUSING

- Part No.: CS-1149-08DV2R (0068)
- Poles: 8
- Material: Nylon 66, UL94V-2, 红色 (0068)
- Q' TY: 500, 1000 pcs/bag



ROHS 2.0

本圖紙知識產權及版權由永丰盈有限公司所有, 未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改. 本公司保留法律追究的权利.

类别	HOUSING	品名	CS-1149-08DV2R (0068)			材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1			
	版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色		比例	1:1	▲	修改内容	修改日期
	制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法		数量		①		
	工程图号	CST-1149	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20		深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONIC CO., LTD.			②		
	制定日期	2023-04-18	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10					③		