


■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC,DC
- Current rating: 7A/9A,AC,DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance:1000MΩmin
- Temperature range:-40°C to+105 °C
- Contact resistance:20mΩ max

■ HOUSING

- Part No.:CS-1149-18AVOW(0114)
- Poles:18
- Material:Nylon 66, UL94V-0,White
- Q'TY: 400 pcs/bag



RoHS 2.0

注: 未标注公差尺寸参照公差对照表

本圖紙知識產權及版權由永丰盈有限公司所有, 未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改. 本公司保留法律追究的权利.	类别	HOUSING	品名	CS-1149-18AVOW (0114)			材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
	版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色		比例	1:1	▲	修改内容	修改日期
	制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法		数量		▲		
	工程图号	CST-1149	审核	姚培柱	X.XXX	±0.10	深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONIC CO.,LTD.				▲		
	制定日期	2023/07/05	核准	陈明斌	X.XXXX	±0.05						▲	