



H	
8.5	9.0
9.5	10.0
√ 11.0	12.0
12.5	13.0
15.0	



电路图



PCB. 焊接图

主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 50m\Omega$
3. 操作力: $160 \pm 40gf \& 250 \pm 40gf$
4. 行程: $0.3 \pm 0.1mm$
5. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 100,000 Cycles
8. 防水等级: IP67
9. 防银迁移: 60V, 85°C, 90%RH/60H

序号	部件名称	材料	备注
1	按钮	PPA	耐温280°C (黑色)
2	盖板	PPA	耐温280°C (黑色)
3	防水垫	硅胶	耐温280°C (黑色)
4	簧片	不锈钢	覆银
5	基座	PPA	耐温280°C (黑色)
6	引脚、触点	黄铜	镀银

标记	处数	更改文件号	签名	日期
	设计			2019. 10. 09
	审核			2019. 10. 09
	批准			2019. 10. 09

第一视角		比例		一般公差	
		单位	mm	>0.5~2	± 0.10
		重量		>2~5	± 0.25
				>5~10	± 0.30
				角度	$\pm 0.5^\circ$

名称:	轻触开关
型号:	TC-00104FB-110E-03
HAOYU(HONGKONG)LIMITED 皓宇(香港)有限公司	